



Leírás:

R 1/2" x 3/8"-os (R 1/2" x 10 mm) külső menetes tömlővégek törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlők tartályokra csatlakoztatáshoz

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- d3= R 1/2" átmérőjű külső csőmenettel
- csővég külső átmérője d1 = 10 mm, ill. 3/8" (csatlakozó rész)
- hossz = 44 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	531100
GTIN	4007228705751
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,0

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 85

KE bruttó tömege, kg	0,0
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	336
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonok száma rétegenként	42
Súly (kg)	0,0