



Beschrijving:

Aftapkranen PROFI met brede schroefdraad van 22 mm voor gecontroleerde afgifte van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, natuurlijk van kleur, individueel verpakt

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- met brede schroefdraad 22 mm, geschikt voor jerrycans met brede hals, ballonflessen en waterjerrycans PROFI
- met blauwe draaigreep
- snelle, klokvrije uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550105
GTIN	4007228550092
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,05

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,05
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	356,0