



Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI voorzien van buitenschroefdraad van 1/2" en 3/4" voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met buisschroefdraad R 1/2" en R 3/4"
- met rode draaigreep
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukkbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550200
GTIN	4007228550207
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,05

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	_____ x _____ x _____ x _____

Brutogewicht VE kg	0,25
--------------------	------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	-----------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	-----