



Description:

Nourrices à eau ECO 12 L, couleur naturelle, en polyéthylène incassable (PE-HD) avec robinet de vidange fixement monté bleu

- équipé d'un robinet de vidange ECO fixement monté en PE-BD avec sortie pour flexible 3/4"
- raccord fileté ECO imperdable ET-231610, bleu
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- sur demande : marquage, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- p = profondeur = 160 mm l = largeur = 333,5mm h = hauteur = 331,5 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	817500
GTIN	4007228817508
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Volume en l	12
Poids (kg)	0,48
T x B x H (mm)	160 x 334 x 332

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	790 x 340 x 355

Poids par récipient (kg)	2,911
--------------------------	--------------

Palette

Nombre de cartons	18
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,28

Carton par étage	3
Poids (kg)	72,398