

Artikelnummer: 121352

Kurzbeschreibung: C+C Wagen, Stahl/Siebdruckplatte, Enzianblau/Dunkelbraun, 2 Etagen, L 880 x B 500 mm, mit Längsstreben, TPE-Rollen mit Feststellbremse, bis 400 kg

Langbeschreibung: Dieser Plattformwagen mit einer siebdruckbeschichteten Ladefläche aus robustem Sperrholz ist nestbar und eignet sich für vielseitige betriebliche Einsatzzwecke. Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Güter bequem Platz. Dank seiner Länge von 880 mm ist er für den Einsatz im alltäglichen Betrieb ausgelegt. Für zusätzliche Stabilisierung sorgt die Stahlrohrverstrebung Wand. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über 2 Etagenböden. Bis zu 400 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen“

ideal also für etwas schwerere Waren. Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal. Zwei Rückenloch-Lenkrollen mit Feststellbremse sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fusschutz erfolgreich vermieden werden.



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4035694008564