

Artikelnummer: 91967

Kurzbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 1-tlg., 2 mm starke Lamellen, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, blau/dunkelgrün

Langbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 1-tlg., 2 mm starke Lamellen, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, d.grün oder rot: Diese 1-teilige Schweißerschutzwand sorgt im Zuge von Schweißarbeiten für zusätzliche Sicherheit. Hierfür ist sie mit einem 2 mm starken Lamellenvorhang ausgerüstet, welche die anspruchsvollen Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen erfüllt. Die Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Vierkant-Stahlrohr des blauen und pulverbeschichteten Gestells angebracht. Für die standortflexible Verwendung ist die Schutzwand mit 4 Vollgummi-Lenkrollen ausgestattet a'â€œ davon sind 2 feststellbar. Die Rollen besitzen einen Durchmesser von 80 mm und sind 25 mm breit. Diese mobil einsetzbare und 1-teilige Schweißerschutzwand mit Lamellenvorhangbespannung besitzt 3 Jahre Garantie und ist wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich. Die Außenmaße betragen B 2100 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beträgt 555 mm. Weitere Details: 1-teilige Lamellenvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweißarbeiten 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Rohr befestigt Lamellen entsprechen DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen) Wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich Lamellenstärke: jeweils 2 mm Bodenfreiheit: jeweils 555 mm Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet Farbe Gestell: jeweils blau Maße Lenkrollen: jeweils a'â€œ 80 x B 25 mm Außenmaße: jeweils B 2100 x H 1920 mm Garantie: jeweils 3 Jahre



EAN/GTIN: 4250616425988