

Hailo

Klapptritt

D60 StandardLine

Podest Höhe 400 mm, 2 x 2
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Höhe x Breite x Tiefe 400 x 410 x 480
mm, aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 218558



Hailo Klapptritt D60 StandardLine

Klapptritt

- Podest Höhe 400 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2400 mm
- 2 x 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Höhe x Breite x Tiefe 400 x 410 x 480 mm
- geklappte Tiefe 195 mm
- Sichere Anwendung durch Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- aus Aluminium, Holme eloxiert
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 1,95 kg








- gemäß EN 14183
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Breite	410 mm
Material	Aluminium	Tiefe	480 mm
Höhe Podest	400 mm	Treppengängig	nein
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Stufen Anzahl	2 x 2	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Sicherheitsausstattung Leiter	Multifunktionsklappsperr als Spreizsicherung
klappbar	ja	Ablageschale	nein
fahrbar	nein	belastbar bis	150 kg
Arbeitshöhe	2400 mm	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Höhe geklappt	470 mm	Garantie	3 Jahre
Tiefe geklappt	195 mm	Norm	EN 14183
Höhe	400 mm	Gewicht	1,95 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz