

WE BIJEDEN MEER! ONTLASTING



NIEUW

Hoogheffende palletwagen Draagverm. 1000 kg

- Robuuste, duurzame gelaste staalconstructie
- standaard overbelastingsbeveiliging
- automatische stabilisatoren voor veilige ondersteuning van de vorkhefwagen wanneer deze in de hoogste stand is uitgeschoven
- twee hefsnelheden: Snel voor lichte ladingen – langzaam voor zware ladingen
- hoogwaardige wieluitrusting, zwenk- en schaarwielen en met polyurethaan banden
- geel gelakt, zwarte dissel

TOP-AANBIEDING

vanaf **183359**

Uitvoering	[1] handmatig	[2] elektrisch
Draagverm. kg	1000	1000
Hefhoogte mm	800	800
Verlaagde hefhoogte mm	85	85
Vorklengte mm	1150	1170
Vorkbreedte mm	163	163
Draagbreedte mm	540	540
Zwenkwielen Ø x B mm	180 x 50	180 x 50
Schaarwielen Ø x B mm	75 x 50	75 x 50
Gewicht kg	118	169
	183359	183360
	---	---

> Meer uitvoeringen vindt u vanaf pagina 754.



NIEUW

Schaarheftafelwagens

- Draagverm. 800 kg • heftafelwagen voor het interne transport
- pompbeweging via voethendel, neerlaten via de greep op de duwbeugel
 - standaard met hoogwaardige polyurethaan banden, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen
 - geel gelakt, deksel zwart

TOP-AANBIEDING

vanaf **183387**

Uitvoering	[1]	[2]	[3]	[4]
Draagverm. kg	150	300	500	800
Platform L x B mm	740 x 450	855 x 500	855 x 500	1000 x 510
Ingeschoven hoogte mm	225	340	340	420
Uitgeschoven hoogte mm	740	900	900	1000
Max. aantal pedaaltrreden	25	32	45	70
Gewicht kg	44	82	87	115
	183387	183388	183389	183390
	---	---	---	---

> Meer uitvoeringen vindt u vanaf pagina 766.

