

## Nählichtlampe 22x57 mm, E14 220-235V 15W imatt

Artikel-Nr. 40150



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	220 - 235 V
Lichtstrom:	80 lm
Sockel:	E14
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	22 mm
Gesamtlänge:	57 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe 22x57 mm Nählichtlampe E14, stoßfest matt. Ersatzlampe für Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 09:09:40



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.