

Artikelnummer: 126011

Kurzbeschreibung: Elektrolifter WP90 EM Q,
Tragkraft 90 kg, verlängerter Mast, schnelle Hubzeit

Langbeschreibung: Elektrolifter WP90,
vollautomatisch, leicht zu manövrieren, Tragkraft
max. 90 kg: Elektrolifter WP: vollautomatisch
Lastverteilung: gleichmäßig auf alle 4 Räder
Lastschwerpunkt 400 mm vor der Hubsäule
serienmäßig Überlastschutz serienmäßig
Sicherheitskupplung schnellste Hubgeschwindigkeit
am Markt: 270 mm/sec sehr gute Beweglichkeit,
leicht zu manövrieren stabile Ausführung Hubsäule
besteht aus Aluminium Untergestell und Handgriff
bestehen aus lackiertem Stahl ESD-Ausführungen
auf Anfrage lieferbar geringe Geräusentwicklung
leistungsstarker 24V DC-Motor Ladegerät im Lieferumfang Antrieb über stahlverstärkten
Zahnriemen sehr breites Angebot an Zubehör bzw. Lastaufnahmen auf Anfrage spezielle
Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche mit komplettem
Zubehörsortiment auf Anfrage lieferbar Hubzeit: 125 mm/Sek Akku: 24V 9 Ah Ladegerät,
2A/24V

