

**Artikelnummer:** 129981

**Kurzbeschreibung:** Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg

**Langbeschreibung:** Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg: Mit seiner 2-Achs-Drehschemel-Lenkung und Vollgummireifen ist dieser Schwerlastanhänger für die verschiedensten Transportaufgaben einsetzbar. Die Tragkraft des Schwerlastanhängers beträgt 3000 kg. Alle vier Ecken dieses Schwerlastanhängers verfügen über Rohrhülsen zum Einstecken von Borwänden, Rungen und dergleichen. Dadurch erfreut sich der Schwerlastanhänger einer angenehmen Flexibilität und kann für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Der Grundrahmen besteht aus einem Impuls-geschwei ssten T-Profil (80/80/8 mm). Die Ladefläche von 2000 x 1000 mm besteht aus einer stabilen Siebdruckplatte, die rutsch- und wetterfest ist. Au sserdem ist diese Siebdruckplatte mit einer ebenfalls wetterfesten, 25 mm starken OSB-Platte unterlegt. Das Deichsel-Schnellwechselsystem hat eine Fallsicherung. Anhängerkupplung mit 30 mm starkem Bolzen. Lackierung in Reinorange (RAL 2004). Die 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit einem Kugel-Drehkranz macht diesen Schwerlastanhänger sehr wendig und ist obendrein erfreulich wartungsarm. Risikobeurteilung gemäß DIN EN ISO 14121-1. CE-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG. Im Lieferumfang enthalten sind eine Bedienungsanleitung, ein Wartungsplan und eine Ersatzstückliste. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 6 km/h. Technische Details: Grundrahmen aus T-Profil 80 / 80 / 8 mm, Impuls geschwei sst Alle 4 Kanten mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen etc. Stabile, rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm OSB-Platte Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Anhängerkupplung mit Bolzen 30 mm 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, wendig, wartungsarm Risikobeurteilung gemäß DIN EN ISO 14121-1 CE-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG Ladefläche: B 2000 x T 1000 mm Ladehöhe: 530 mm Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Bereifung: 400 x 75 mm Tragkraft: 3000 kg Farbe: reinorange (RAL 2004) Eigengewicht: 300 kg Inkl. Bedienungsanleitung, Wartungsplan, Ersatzstückliste



**EAN/GTIN:** 4250448504561