

## fetra chariot à timon

force 400 kg, plateau longueur x largeur 845 x 545 mm, plateforme en bois, rehausse 4 cloisons en bois, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roues, avec bandage air sur jante plastique



Numéro d'article: 118679

**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à timon

### Force 400 kg

chariot à timon

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 845 x 545 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 cloisons en bois
- 250 mm de hauteur
- timon vissé
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roues
- avec bandage air sur jante plastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- disposition des roues parallèle
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	barre directrice	oui
type de chariot	chariot à timon	timon	vissé
charge	400 kg	norme européenne	non
rehausses	4 cloisons en bois	équipement chariot	sans équipement
hauteur rehausses	250 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
longueur de plateau	845 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	545 mm	matériau de jante	plastique
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement à rouleaux
matériau de châssis	acier	disposition des roues	parallèle
surface de châssis	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	Poids	25 kg
matériau de finition	soudé		