

fetra **chariot-armoire** **GREY EDITION**

force 400 kg, plateforme en bois, plateau longueur x largeur 985 x 590 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035/RAL7016, soubassements : 1 armoire, 6 tiroirs, rebord antichute, hauteur x longueur x largeur 995 x 1080 x 590 mm, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215354

fetra Chariot bloc-coffre GREY EDITION

Force 400 kg

chariot-armoire






- force 400 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 985 x 590 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035/RAL7016
- structure en tôle d'acier
- soubassements : 1 armoire, 6 tiroirs, rebord antichute
- 6x95 mm
- verrouillable avec serrure à cylindre
- hauteur x longueur x largeur 995 x 1080 x 590 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes

- roulettes pivotantes à freins
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | hauteur | 995 mm |
| type de chariot | chariot-armoire | longueur | 1080 mm |
| charge | 400 kg | largeur | 590 mm |
| longueur de plateau | 985 mm | pneumatique | TPE |
| largeur de plateau | 590 mm | Diamètre de roue | 160 mm |
| équipement chariot | 1 armoire, 6 tiroirs, rebord antichute | roulement | roulement rainuré à billes |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type tablette/niveau | tablette en acier | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| charge par niveau | 80 kg | matériau | tôle d'acier |
| nombre de tiroirs | 6 pièce | disposition des roues | rectangulaire |
| nombre x hauteur tiroirs | 6x95 mm | surface | finition peinture époxy |
| Largeur de tiroir | 280 mm | couleur | RAL7035/RAL7016 |
| profondeur de tiroir | 470 mm | exécution surface d'appui | bord de déroulement |
| capacité de charge de tiroir | 35 kg | norme | EN 1757-3 (frein) |
| armoire | 1 pièce | garantie | 10 années |
| nombre d'armoires | 1 pièce | livraison | démonté |
| type de porte | porte à battants | | 1 pièce |
| système de fermeture | serrure à cylindre | Poids | 71 kg |
| matériau de plateforme | bois | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |

