

élingue

2 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 3800 / 2700 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 16 mm, avec crochet à œillet

Numéro d'article: 505021



Élingue

2 brins

élingue

- 2 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 3800 / 2700 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 16 mm
- avec crochet à œillet
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	2 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet à œillet
charge (simple directe)	3800 kg	Diamètre du câble de levage	16 mm
Force 0-45°	3800 kg	matériau	acier

Force 45-60°	2700 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	7,72 kg

Accessoires

505031	.	Allongement pour élingue, force 3800 kg, 2 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal	
--------	---	---	--