



WASU 2.0 50+

ERSATZTEILLISTE  
LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

RODM 08.2023

**BANDSCHLEIFMASCHINE  
TOURET-PONCEUSE À BANDE**

Art. Nr. 659099 WASU 2.0 50+






WASU 2.0 50+

ERSATZTEILLISTE  
LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES



WASU 50+



No.	Beschreibung D	Description F	Spezifikation / Spécification	Art.	st./ pce.
1	Schraube	Vis	M5×18	*	5
2	Abschlussdeckel Satz	Couvercle		741068	1
3	Mutter linksgew.	Écrou gauche	M16X1.5	*	1
4	Flansch	Bride		659677	1
5	Schleifscheibe	Disque abrasif	Φ175×25×Φ32 60#	659339	1
6	Flansch	Bride		659680	1
7	Schraube	Vis	M6×10	*	6
8	Federscheibe	Rondelle élastique	D6	*	6
9	Mutter	Écrou	M5×16	*	2
10	Ansaugtrichter	Entonnoir d'aspiration		741068	1
11	U-Scheibe	Rondelle en U	D5	*	8
12	Mutter	Écrou	M5	*	2
13	Scheibenschutz	Protection du disque	L	741068	1
14	Mutter	Écrou	M4	*	2
15	Federscheibe	Rondelle élastique	D4	*	4
16	U-Scheibe	Rondelle en U	D4	*	8
17	Augenschutz Satz	Protection des yeux		659690	1
18	Halter	Support		682493	1
19	Flügelmutter	Écrou à oreilles	M4X11	716751	2
20	Knopf	Bouton	M5	716751	1
21	U-Scheibe	Rondelle en U	D5	*	7
22	Halter	Support		716751	1
23	Funkenschutz	Pare-étincelles		716751	1
24	Schraube	Vis	M5X10	*	1
25	Halter Satz	Support		739311 / 659753	1
26	U-Scheibe	Rondelle en U	D8	739311	1
27	Schraube	Vis	M8×12	739311	1
28	Auflagetisch	Table d'appui	L	739311 / 659559	1
29	Knopf	Bouton	M6X35	739311 / 658671	1
30	Schraube	Vis	M5×165	*	4
31	U-Scheibe	Rondelle en U	D5	*	4
32	Motordeckel	Couvercle du moteur		*	1
33	Kabeldurchführung	Passage de câble	6P4	*	1
34	Mutter	Écrou		*	1

No.	Beschreibung D	Description F	Spezifikation / Spécification	Art.	st./ pce.
35	Schraube	Vis		*	1
36	Blech	Tôle		*	1
37	Befestigungsplatte	Plaque de fixation		*	1
38	Federscheibe	Rondelle élastique	D8	*	2
39	Mutter	Écrou	M8×22	*	2
40	Sockel	Socle		*	1
41	Schalter	Interrupteur	KJD18 bis 2017	660073	1
41	Schalter	Interrupteur	KJD11 ab 2017	660055	1
42	Schraube	Vis	M5×25	*	2
43	Abdeckung	Couvercle		*	1
44	Gummifüße	Pieds en caoutchouc		681586	4
45	U-Scheibe	Rondelle en U	D40	*	1
46	Kugellager	Roulement à billes	6203RZ	658655	2
47	Mutter	Écrou	M8	*	2
48	STATOR	STATOR	Motor kompl.	*	1
49	Rotor	Rotor	Motor kompl.	*	1
50	Motordeckel	Couvercle du moteur	Motor kompl.	*	1
51	Mutter	Écrou	M5	*	4
52	Gummitülle	Douille en caoutchouc		*	1
53	U-Scheibe	Rondelle en U	D4	*	1
54	Mutter	Écrou	M4×8	*	3
55	Einstellgriff-Set	Poignée de réglage		688788	1
56	Mutter	Écrou	M6	*	1
57	Mutter	Écrou	M10	*	1
58	Welle	Arbre		2025714	1
59	Bandflansch	Bras de la bande		659577	1
60	Auflagetisch	Table d'appui		659563	1
61	U-Scheibe	Rondelle en U	D 6	739311	5
62	Inbusschraube	Vis à six pans creux	M6×20	*	2
63	Griff	Poignée		659715	1
64	Griffwelle	Arbre de la poignée		659523	1
65	Schraube	Vis	M8X50	*	1
66	Schraube	Vis	M6×35	*	1
67	Schraube	Vis	M6×12	*	4

No.	Beschreibung D	Description F	Spezifikation / Spécification	Art.	st./ pce.
68	Federscheibe	Rondelle élastique		*	1
69	Halteplatte	Plaque de maintien		*	1
70	Mutter	Écrou	M8	*	1
71	Führungswelle	Arbre de guidage		2025665	1
72	Madenschraube	Vis sans tête	M5X6	*	1
73	Feder	Ressort		2025666	2
74	Bandtisch	Table de bande		659590	1
75	Seegerring	Anneau de mer	d20	*	2
76	Kugellager	Roulement à billes	6204RZ	*	2
77	Alurolle	Galet en aluminium		659539	1
78	Seegerring	Anneau de mer	D47	*	2
79	Bandabdeckung	Couverture de la bande		659573	1
80	Schraube	Vis	M4X6	*	4
81	Mutter	Écrou		*	1
82	Schraube	Vis	M6×14	*	1
83	Mutter	Écrou	M16X1.5	*	1
84	Gummirolle	Rouleau en caoutchouc		659828	1
85	Distanzbolzen	Boulon d'écartement		659625	2
86	Schleifband	Bande abrasive	50X1000 K100	659519	1
87	Halteplatte	Plaque de maintien		*	1
88	Schraube	Vis	M8X60	*	1
89	Mutter	Écrou	M8	*	2
90	Distanzhülse	Entretoise		659626	1
91	Schraube	Vis	M10×110	*	1
92	Anschlusskabel	Câble de raccordement		383488	1
93	Inbusschlüssel	Clé Allen		*	1
94	Inbusschlüssel	Clé Allen		*	1
95	Inbusschlüssel	Clé Allen		*	1
96	Adapterplate	Plaque d'adaptation		741068	1
97	Halter	Support		*	1
98	Kondensator	Condensateur		682438	1
99	Drehrichtungspfeil	Flèche de sens de rotation	Sticker	2025667	2
100	Schraube	Vis	M6×30	*	1
101	Federscheibe	Rondelle élastique	D6	*	1

No.	Beschreibung D	Description F	Spezifikation / Spécification	Art.	st./ pce.
102	U-Scheibe	Rondelle en U	D6	*	1
103	Rändelmutter	Écrou moleté	M10	659938 / 688788	1
104	Schalterplatte	Plaque d'interrupteur	bei Schalter	*	1
105	Abdeckflansch	Bride de recouvrement	ABS	679729	1
106	Verlängerungswelle	Jeu d'arbres de rallonge		679730	1
107	Flansch	Bride		679730	1
108	Polierscheibe	Disque de polissage		679700	1
109	Mutter	Écrou	M10	679730	1
110	Abdeckkappe	Capuchon	PVC	679730	1
111	Schraube	Vis	M4X16	679729	2
112	Mutter	Écrou	M4	*	2
113	Halter	Support		679729	1
114	Befestigungswinkel	Équerre de fixation		679731	1
115	U-Scheibe	Rondelle en U	D6	679731	1
116	Schraube	Vis	M6X14	679731	1
117	Mutter	Écrou	M4	679731	2
118	Mutter	Écrou	M6	679731	1
119	Augenschutz	Protection des yeux		679731 / 659690	1
120	Halter	Support		679731	1
121	Schraube	Vis	M6X16	679731	1
122	Mutter	Écrou	M4X10	679731	2
123	Schraube	Vis	M5X8	*	2
124	LED Lampe	Lampe à LED		2004014	1
125	TRANSFORMATOR	TRANSFORMATEUR		2004014	1
126	Schraube	Vis	M3X10	*	2
127	SCHRAUBE	VIS	M3	*	2

\* auf Anfrage, sur demande





**WASU 2.0 50+**

**ERSATZTEILLISTE  
LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES**

Technische Änderungen die dem Fortschritt oder der Sicherheit dienen sind jederzeit vorbehalten.  
Sous réserve de modifications servant au progrès technique et à la sécurité.

**Allchemet AG**

Werkstrasse 4  
CH-6020 Emmenbrücke

T +41 41 209 65 00  
F +41 41 209 65 65

[www.allchemet.ch](http://www.allchemet.ch)  
[info-emm@allchemet.ch](mailto:info-emm@allchemet.ch)