


# Balgzylinder EB-80-45

Teilenummer: 2748904

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	95 mm
Hub	45 mm
Max. Höhe ausgefahren	110 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	65 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	200 N
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Balg	CR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss