



Product data sheet

Art nr.: 2075 Platenkarre

Transportmiddelen



Constructie van stalen buis met schep van staalplaat, rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Wielen van massief rubber. Naaf met rollager. 2 Steunwielen 50 mm Ø. Ongemonteerde aanlevering. Voor het transport van grote houten en kunststof platen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
Schepbreedte (mm)	200
Schepdiepte (mm)	500
Totale lengte (mm)	1255
Totale breedte (mm)	680
Totale hoogte (mm)	1450
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	250 x 60
Gewicht (kg)	20
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976020754