



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 3112 Platformwagen van staal



Platformen van geperst staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, met opgeplakte antislip laag en stootbescherming rondom. Duwbeugels. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief streeploos rubber, zwenkwielen met rem, conform de Europese Norm EN 1757-3. Ongemonteerde aanlevering. Draagvermogen bovenste etage 60 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	120
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	740
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	480
<b>Etagehoogten (mm)</b>	140, 655
<b>Totale lengte (mm)</b>	760
<b>Totale breedte (mm)</b>	495
<b>Totale hoogte (mm)</b>	860
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	100 x 30
<b>Gewicht (kg)</b>	18
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976031125