

Artikelnummer: 308591

Kurzbeschreibung: Sackkarre mit gewölbter Rückwand, Tragkraft 200 kg, Vollgummi-Bereifung

Langbeschreibung: Sackkarre mit gewölbter Rückwand, Tragkraft 200 kg, Vollgummi-Bereifung: Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißte, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Dies ermöglicht auch den Transport von runden Gegenständen. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus gewölbtem Rohr. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Schaufelbreite: 400 mm
Schaufeltiefe: 180 mm
Außenmaße: B 580 x T 440 mm
Griffhöhe: 1050 mm
Tragkraft: 200 kg
Eigengewicht: 13 kg



Gesamthöhe: 1050 mm

Rad a'Ëœ: 200 x 50 mm

EAN/GTIN: 4250448505728