



Acer Business Serie

Acer B226WLyndpr

UM.EB6EE.001

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B226WLyndpr ist ein 56 cm (22 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 17.2 Watt.



Technology for you and the planet





Technische Daten Acer B226WLyndpr - 56 cm (22 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie Modell	Acer Business Serie Acer B226WLyndpr	Bestellnummer EAN	UM.EB6EE.001 4712196640514
------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	56 cm (22 Zoll)
Displaygattung	22 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	473.8 x 296.1 mm
Seitenverhältnis	16:10
max. Auflösung (nativ)	1680 x 1050
Pixelabstand (PPI)	0.282 mm (90.1)
Panel Typ	TN+Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	No
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/170°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16.7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	1Wx2
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDPCP) + DisplayPort
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	102 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	17.20 W
Sleep Mode	0.45 W
Off/Standby	

0 Watt Off unterstützt

Leistungsaufnahme (nach Energy Star)

eingeschaltet	-
Sleep Mode	-
Off/Standby	-

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	505.8 x 534.1x 221 mm
Bautiefe ohne Fuß	
Nettogewicht	5,8
Packmaß	45,6 x 42,5 x 22,6 cm
Bruttogewicht	7,5 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	60 St. (113,7 x 113,7 x 220,5 cm)
Containergröße (20'/40')	600 / 1200

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30,000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6.0
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/DisplayPort-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG