

Termékinformációk

86 03 150

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játéktmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúszása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	86 03 150
EAN	4003773069676
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	175 g
Méretetek	150 x 50 x 25 mm

Műszaki jellemzők


Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	7,0 mm
Joint Thickness (B3)	10,5 mm
Tip Thickness (B1)	4,7 mm
beállító helyzet	14
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	27 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





komplett csavarkulcs készletet pótol



gyors állítás gombnyomásra

