

Productinformatie

87 02 300

KNIPEX Cobra®

Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	87 02 300
EAN	4003773029144
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	580 g
Afmetingen	300 x 57 x 22 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	30
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2 3/4
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



