

## Productinformatie

# 97 52 33

## KNIPEX PreciForce®

### Krimptang



- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

### Algemeen

Artikel-nr.	97 52 33
EAN	4003773051862
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	478 g
Afmetingen	220 x 59 x 30 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Toepassing	niet-geïsoleerde knel-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en niet-geïsoleerde knel-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 10,0 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	4
AWG	20 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen