

Termékinformációk

97 53 04 SB

Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez Oldalsó bevezetéssel



- Csekély fogásszélesség
- Szögletes préselés, most akár 16 mm²-es érvéghüvelyekhez is
- Négyzetes összenyomás az optimális illesztések érdekében a szorító csatlakozásoknál
- Kiválóan alkalmas Twin érvéghüvelyekhez 2 x 4 mm² vagy 2 x AWG 12 méretig
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- önbeállítás a kívánt érvéghüvely méretre
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivitellel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



Altalános

Cikkszám	97 53 04 SB
EAN	4003773030270
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	420 g
Méret	180 x 115 x 35 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 10 / 16 mm ²
Fészkek száma	1
AWG	28 — 6

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



A 10 mm² és 16 mm² közötti krimpelési kapacitásváltás egyszerű átkapcsolással történik.