

fetra tafelwagen

draagvermogen 400 kg, 2 niveaus met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, etage(s) van plaatstaal, oliedicht gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 118780



fetra
Transportgeräte



fetra Tafelwagens

Draagvermogen 400 kg

tafelwagen

- draagvermogen 400 kg
- 2 niveaus met opvanglegborden
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- etage(s) van plaatstaal, oliedicht gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	uitrichting duwbeugel	horizontaal
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	700 mm	banden	TPE
etages aantal	2 stuks	diameter wiel	200 mm
etagetype	opvanglegborden	wiellager	groefkogellager
materiaal etage(s)	plaatstaal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etage(s) uitvoering	oliedicht gelast	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	910 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
euronorm	nee		1 stuks
constructies	geen	gewicht	50 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225606		anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 1066 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225626		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 700 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar