

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 600 mm, asafstand 200 mm

Artikelnummer: 132668



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balielementen

Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 600 mm
- breedte 680 mm
- asafstand 200 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 600 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|--------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 800 mm |
| baantype | rollenbaan | lengte transportgoed min. | 600 mm |
| baancomponent | baanelement | asafstand | 200 mm |
| roltype | draagrol | framehoogte | 70 mm |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|-----------|
| materiaal rol | staal | framebreedte | 40 mm |
| diameter rol | 50 mm | materiaal frame | staal |
| baanlengte | 2 m | frameoppervlak | verzinkt |
| uittrekbaar | nee | framemodel | U-profiel |
| baanbreedte | 600 mm | gewicht | 34,4 kg |
| breedte | 680 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 132985 |  | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 200 mm |
| 133128 |  | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 200 mm |
| 133285 |  | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 200 mm, met scharnieren en vering |
| 133456 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 135291 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 135305 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 135462 |  | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 508098 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 508104 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 508111 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 508117 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 508124 |  | steun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |