

Bauer sneeuwschuiver

Werkbreedte 2400 mm,
afschroefbare schraaplijst van
rubber, bord tweevoudig links en
rechts verstelbaar, gelakt in RAL2000
geeloranje



Artikelnummer: 202054



Bauer Sneeuwschuiver

Geluidsarm en vloerbesparend dankzij de rubberschraper




sneeuwschuiver

- Werkbreedte 2400 mm
- afschroefbare schraaplijst van rubber
- bord tweevoudig links en rechts verstelbaar
- passend voor vorkdiameter 210x70 mm
- van staal, gewalst
- gelakt in RAL2000 geeloranje

Technische details

buitenopstelling	winterdienst	materiaal schuurlijst	rubber
winterdienst	sneeuwschuiver	bord verstelling	tweevoudig links en rechts
materiaal	staal	voor vorkdiameter	210x70 mm
materiaal verwerking	gewalst	oppervlak	gelakt
werkbreedte	2400 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
beleg	rubberen schuurlijst	gewicht	247 kg

Dit past ook bij ...

142913		strooigoedbak, inhoud 210 l, hoogte x lengte x breedte 775 x 790 x 605 mm, van hogedruk polyethyleen, bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten, onderbouw voeten
369022		container, inhoud 80 l, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, romp van polyethyleen in grijs, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand