

ZARGES

escabeau industriel

Comfortstep S

accès à un côté, 10 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.), hauteur 2,5 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 3,4 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219714



ZARGES Escabeau industriel Comfortstep S






escabeau industriel

- accès à un côté
- 10 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.)
- hauteur 2,5 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 3,4 m
- connexion marches/lisse vissé
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 3130 x 700 mm
- poids 14,4 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	escabeau industriel	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	vissé
utilisation	à un côté	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
Longueur de lisse	3,4 m	étrier de sécurité	non
hauteur	2,5 m	protection contre l'écartement	oui
largeur d'estrade	300 mm	équipement échelle	bac
profondeur d'estrade	250 mm	bac	oui
hauteur de travail	4,5 m	surface de longerons	anodisé
nombre de marches	10	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marches en tôle striée avec rembourrage	norme	DIN EN 131 professional
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
hauteur	3130 mm	Poids	14,4 kg
largeur	700 mm		

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir