


## PROCITY wegdekreflector op zonne- energie

hoogte x diameter 60 x 126 mm, van polycarbonaat met aluminium behuizing in blauw

Artikelnummer: 224535



## PROCITY Zonne-weg-noppen

### Markeer verkeerszones duidelijk zichtbaar

wegdekreflector op zonne-energie

- hoogte x diameter 60 x 126 mm
- van polycarbonaat met aluminium behuizing in blauw
- uitgerust met 3 knipperende LED's per zijde
- om te schroeven
- beschermingsklasse IP68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes

### Technische details




afbakening en verkeer	beheerssysteem	kleur element	blauw
veiligheidsuitrusting	verkeersdrempel	verkeersdrempels uitrusting	6 knipperende LED's
hoogte	60 mm	bevestigingstype	om te schroeven
diameter	126 mm	ip beschermingsklasse	68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes
materiaal verkeersdrempel	polycarbonaat met aluminium behuizing	gewicht	1 kg

### Dit past ook bij ...

221212



werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit

221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed