

Hymer rolsteiger

ADVANCED SAFE-T

1 platform(s), 1 luik, platform breedte x diepte 2080 x 610 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 231369



HYMER









rolsteiger

- module 3
- 1 platform(s), 1 luik
- platform breedte x diepte 2080 x 610 mm
- 2 x 8 sporten
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- als derde uitbreiding
- steiger van aluminium
- platform belastbaar tot 200 kg
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 36,1 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	platform belastbaar tot	200 kg
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-platform
module	module 3	steiger functie	derde uitbreiding
materiaal steiger	aluminium	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
platforms aantal	1	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
breedte platform	2080 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	610 mm	balustrade	beide zijden
sporten aantal	2 x 8	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	1 luik	garantie	10 jaar
diepte	720 mm	gewicht	36,1 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE