

## potelet de style

forme rond avec tête hémisphérique, hauteur x diamètre 1160 x 102 mm, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir, amovibles et verrouillables, verrouillable avec serrure triangulaire, à insérer



Numéro d'article: 303443



## Potelet style

potelet de style

- forme rond avec tête hémisphérique
- hauteur x diamètre 1160 x 102 mm
- hauteur au-dessus du sol 900 mm
- en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir
- amovibles et verrouillables
- verrouillable avec serrure triangulaire
- à insérer

## Détails techniques

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| sécurisation de la circulation | système de barrières | fonction automatique | non                  |
| système de barrières           | poteaux de voirie    | type de fixation     | à insérer            |
| type de montant                | potelet de style     | système de fermeture | serrure triangulaire |

|                          |                    |                   |                                      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| forme                    | rond               | matériau          | acier                                |
| hauteur                  | 1160 mm            | surface           | galvanisé // finition peinture époxy |
| hauteur au-dessus du sol | 900 mm             | couleur           | gris noir // RAL7021                 |
| diamètre                 | 102 mm             | exécution montant | amovibles et verrouillables          |
| forme de tête            | tête hémisphérique | modèle            | type 3                               |
| rabattable               | non                | Poids             | 15 kg                                |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 646745 |  | Chaîne de délimitation pour potelet de style, éléments de chaîne 5 x 36 mm, en acier galvanisé avec revêtement coloris RAL7021 gris noir   |
| 647486 |  | Fermeture à vis à chaîne pour potelet de style, éléments de chaîne 7 x 52 mm, en acier galvanisé avec revêtement coloris RAL7021 gris noir |
| 647497 |  | Anneaux pour chaîne pour potelet de style, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                           |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 142092 |    | limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant   |
| 148972 |   | ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune  |
| 210305 |  | poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection                 |
| 376797 |  | arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud |
| 525473 |  | banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu              |