

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 300 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 425699



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	500 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	225 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	75 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt

uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	300 mm	gewicht	28 kg
breedte	340 mm		

Gerelateerde Producten

126268		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
425983		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 75 mm
426341		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 75 mm
426454		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en handgreep
428595		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428697		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429011		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429099		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, lengte 1 m

429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw