

META


traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

longueur 3600 mm, charge max./élément 13000 kg, force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 4000 / 4350 kg, 4 emplacements pour stockage longitudinal, entreposage longitudinal, traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 500996



Das Lagersystem



META Ray. à palettes

Composant de rayonnage - traverse

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes





- système emboîtable
- longueur 3600 mm
- charge max./élément 13000 kg

- force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 4000 / 4350 kg
- largeur du compartiment 3600 mm
- 4 emplacements pour stockage longitudinal
- entreposage longitudinal
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par paire (type de c	4350 kg
type de rayonnage	rayonnage à palettes	Ø kg/emplacement (pour type de c	1000 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable	Ø kg/emplacement (pour type de c	1088 kg
champ de rayonnage	composant	charge maxi par élément (type de	9150 kg
composant	traverses longitudinales	charge maxi par élément (type de	8650 kg
matériau	acier	charge maxi par élément (type de	13000 kg
largeur	3600 mm	charge maxi par élément (type de	12500 kg
Nombre d'emplacements	4 pièce	charge maxi par élément (type de	11950 kg
emplacements (entreposage longit	4 pièce	surface de traverses	galvanisé // finition peinture époxy
entreposage	longitudinal	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
utilisation	unilatéral	exécution couleur	orangé rouge // RAL2001
type tablette/niveau	traverses	garantie	5 années
largeur de compartiment	3600 mm	Poids	28,607 kg
charge maxi par paire (type de c	4000 kg		

Cela s'adapte aussi ...

203461		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), Hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
507316		chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide
513209		escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins

