


## Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1400 x 805 x 695 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526278



THURMETALL



## Thurmetall Armoire à tiroirs

### Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1400 x 805 x 695 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/6x150 mm/1x200 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec porte-étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures






- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

## Détails techniques





type de meuble	armoïre	glissière tiroir	rail télescopique
type d'armoïre	armoïre à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	acier	tiroir réglable en hauteur	25 mm
hauteur	1400 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
largeur	805 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoïre	tiroirs	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	9 pièce	verrouillable	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/6x150 mm/1x200 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 150 mm	6 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	roulant	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	garantie	5 années
grille de compartimentage longit	50 mm	certification	GS // TÜV
grille de compartimentage transv	30 mm	Poids	223 kg

## Accessoires

501090		cloison de séparation, 2 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 700 mm
501091		cloison de séparation, 2 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 700 mm
501105		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501106		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 700 mm
501107		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 700 mm
501145		kit de bacs de rangement, composé de 30 bacs, 18 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501158		kit de bacs de rangement, composé de 21 bacs, 21 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501167		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur 700 mm, en noir

501171		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur x profondeur 700 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite
532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge