

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 100 x 28 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm



Numéro d'article: 988545

BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein




- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 28 mm
- espacement des trous des vis 60x50 mm, Ø trou des vis 8,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	double blocage
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non

charge	60 kg	hauteur	136 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	28 mm
Diamètre de roue	100 mm	portée	35 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	palier lisse	longueur de plaque	76 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	70 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	60x50 mm
conducteur d'électricité	non	Diamètre du trou de la vis	8,3 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	0,55 kg

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés