

hofs breedvakstelling

grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2070 x 535 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 992848



hofs Breedvakstelling

Basisstelling

breedvakstelling

- grondveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 2070 x 535 mm
- veldlast 1750 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 2000 x 500 mm
- 4 niveaus met houten vloer




- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	versteviging door dwarsprofielen
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
hoogte	2500 mm	stelling uitrusting	legborden
breedte	2070 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	535 mm	opstelhoek uitrichting	recht
vaklast	350 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	2000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
veldlast	1750 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
vakdiepte	500 mm	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	houten vloer	gewicht	125,63 kg

Gerelateerde Producten

150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
510467		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1520 x 535 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
510469		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2270 x 535 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
510471		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2520 x 535 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

589481		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
597741		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870498		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870658		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand
992859		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2020 x 535 mm, vaklast 350 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
993228		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 2000 x 500 mm, dikte 19 mm, voor een vaklast van 350 kg, van hout in decor natuur

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit