

## Lampe de bureau à LED Blossom

Lampe de bureau professionnelle à LED

Dimmable sur 5 niveaux avec bouton sur la tête de lampe et fonction mémoire incluse

Double-bras pour une grande portée

Tête réglable de manière polyvalente pour une orientation optimale de la lumière

Lumière neutre et claire

• **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G**

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 6,7 W
- consommation d'énergie pondérée : 7 kWh / 1000 h
- tension: 200 - 240 V AC, 50-60 Hz
- flux lumineux : 372 lumens
- rendement lumineux : 56 lumens / watt
- température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre)
- puissance lumineuse max. 1218 Lux (mesuré à 40 cm)
- indice minimal de rendu de couleur (Ra) : >90
- durée de vie : 20.000 heures
- fiche Euro


- portée de la lampe max. : 770 mm
- hauteur max. : 750 mm
- longueur des bras : 465 x 295 mm
- diamètre socle : 180 mm
- diamètre tête : 105 mm
- matériau: aluminium, acier, PC



Lampe de bureau LED Blossom, vue de la tête



Lampe de bureau à LED Blossom



Visuel de référence: vue détaillée

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED Blossom	soche	argent	5 watts	4000 K	100-240 V	G	41-5010.692	61000242