

Scie sauteuse pendulaire électronique

Avec guide laser & lampe de travail à LED !

- course réglable en continu
- course pendulaire réglable sur 4 positions
- semelle de scie inclinable de 45° à -45°
- le rayon laser indique le tracé de coupe
- profondeur de coupe max du bois : 100 mm
- profondeur de coupe max du métal : 10 mm
- vitesse de rotation : 0 - 3.000 U/Min.
- puissance : 800 Wt
- tension : 230 - 240 V, 50 Hz
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe

Exemples d'utilisation :

- pour scier et couper le bois et le métal
- guidage de coupe parfait même pour les coupes plus longues grâce au guidage laser
- meilleure performance de sciage et éjection des sciures grâce à la course pendulaire

Adapté pour :

- bricoleurs
- artisans
- monteurs
- ajusteurs
- menuisiers
- ébénistes



accessoire: kit de lame de scie sauteuse



Scie sauteuse pendulaire électronique

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Scie sauteuse pendulaire électronique	800 watts	M12781	11600427