

- die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
- einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
- starke Klebekraft $\geq 9N/25\text{ mm}$




Unterschiedliche Formen für jeden Anwendungsbereich.

Flächenschutz

Vollschaumelemente zum Schutz größerer Flächen

Individueller Zuschnitt auf Anfrage


i Option: mit magnetischer Haftung (statt selbstklebend, nur Länge 1000 mm)



Typ	C	CC	D
Ausführung	selbstklebend		
Bestellnummer 1000 mm	173-027-62	173-026-62	173-028-62
Bestellnummer 5000 mm	173-040-62	173-039-62	173-041-62

Typ	C	CC	D
Ausführung	magnetisch		
Bestellnummer 1000 mm	194-890-62	194-889-62	194-891-62

L 1000 mm: VE = 1 Stck
L 5000 mm: VE = 1 Rolle




Typ	R 30	R 50	BOGEN 135
Ausführung	selbstklebend		
Bestellnummer 1000 mm	173-037-62	173-038-62	129-668-62
Bestellnummer 5000 mm	173-050-62	-	-

In Klammern gesetzte Maßangaben sind für die Länge (L) 5000 mm gültig

Typ	R 30	R 50	BOGEN 135
Ausführung	magnetisch		
Bestellnummer 1000	194-896-62	194-897-62	194-888-62

Hochwertige Schutzelemente

- Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
- UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
- aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
- temperaturbeständig von -40°C bis 90°C
- Montage auch an gebogenen Kanten möglich
- Brandklasse UL 94
- individueller Zuschnitt auf Anfrage
- selbstklebende Vollschaumelemente zum Schutz größerer Flächen



Anwendungsbeispiel



Flächenschutz in der Produktion.



Sichere Arbeitsbedingungen durch Profilschutz.




Einfache und schnelle Montage.

Profil- und Kantenschutz

zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten


i Option: mit magnetischer Haftung (statt selbstklebend, nur Länge 1000 mm)



Typ	A	AA	E	H
Ausführung	selbstklebend			
Bestellnummer 1000 mm	173-034-62	173-033-62	173-035-62	173-036-62
Bestellnummer 5000 mm	173-047-62	173-046-62	173-048-62	173-049-62

In Klammern gesetzte Maßangaben sind für die Länge (L) 5000 mm gültig


Typ	A	AA	E	H
Ausführung	magnetisch			
Bestellnummer 1000 mm	194-893-62	194-892-62	194-894-62	194-895-62



Typ	B	BB	G	TRAPEZ 40.80
Ausführung	zum Aufstecken			
Bestellnummer 1000 mm	173-031-62	173-030-62	173-032-62	129-666-62
Bestellnummer 5000 mm	173-044-62	173-043-62	173-045-62	-

ZUBEHÖR

Um auch in Eckbereichen einen optimalen Schutz zu bieten, wurden die folgenden Eckprofile (selbstklebend) entwickelt.



Außenecke, 3-schenkelig, Bestell-Nr. 173-064-62



Außenecke, 2-schenkelig, Bestell-Nr. 173-065-62