

UNILUX

Lampe de bureau à LED TAMY

Mobilité : le bras flexible peut être facilement orienté dans toutes les directions. Le pied lesté assure la stabilité.

Répartition de la lumière : la forme de la tête de la lampe garantit une large répartition de la lumière sur le plan de travail.

Confort visuel : des LED fiables et de haute qualité assurent un grand confort visuel sans scintillement. Un diffuseur dépoli évite l'éblouissement.

• **source lumineuse** : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 6 W
- consommation d'énergie pondérée : 6 kWh / 1 000 h
- Intensité lumineuse : 690 lux à une distance de 35 cm
- flux lumineux : 625 lumens
- efficacité lumineuse : 104 lm/W
- température de couleur : 3 000 Kelvin (blanc chaud)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 84
- durée de vie : 20 000 heures

- orientation : bras mobile
- hauteur réglable : 200 à 330 mm
- interrupteur sur le câble
- socle : diamètre : 140 mm
- matériaux : plastique (ABS), métal, revêtement en caoutchouc
- fiche euro



Lampe de bureau à LED TAMY, blanc



Lampe de bureau à LED TAMY, bleu



Lampe de bureau à LED TAMY, gris




Lampe de bureau à LED TAMY, rose



Lampe de bureau à LED TAMY, vert



Visuel de référence: montre le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau LED TAMY	socle	blanc	6 watts	3000 K	230 V	E	400165012	64000419
		bleu	6 watts	3000 K	230 V	E	400165017	64000421
	socle	gris	6 watts	3000 K	230 V	E	400165986	64000423
		rose	6 watts	3000 K	230 V	E	400165018	64000422
	socle	vert	6 watts	3000 K	230 V	E	400165015	64000420