

Aufbauelement für Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 2500 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Auslegerpaare, 4 Laufschienen, 2 Laufwagen mit Karabiner, 2 Leuchten



Artikelnummer: 230993



Aufbauelement für Werkbank





- Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 2500 x 350 mm
- Traglast 100 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Auslegerpaare, 4 Laufschienen, 2 Laufwagen mit Karabiner, 2 Leuchten
- Platte Höhe x Breite 650 x 1165 mm
- Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm
- Ablage Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- Schiene Länge 1165 mm
- Ausleger Höhe x Tiefe 300 x 550 mm

- Leuchte mit Ein-/Aus-Schalter, Kabel mit Stecker
- 5 Jahre Garantie
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt/teilmontiert
- Montagehinweis: Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutzensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte)

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Tischtyp	Zubehör	Breite Ablage	1250 mm
für Tischtyp	Werkbank	Tiefe Ablageboden	300 mm
Höhe	1380 mm	Länge Schiene	1165 mm
Breite	2500 mm	Höhe Ausleger	300 mm
Tiefe	350 mm	Tiefe Ausleger	550 mm
Traglast	100 kg	Breite Leuchte	1190 mm
Material	Stahl	Leuchte Ausstattung	Ein-/Aus-Schalter, Kabel mit Stecker
Oberfläche	pulverbeschichtet	Montagehinweis	Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutzensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbe
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Anlieferung	zerlegt/teilmontiert
Aufbau Ausstattung	2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Auslegerpaare, 4	Garantie	5 Jahre
Höhe Platte	650 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE88847982
Breite Platte	1165 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Lochabstand	38 mm	Gewicht	30 kg
Lochgröße	10 x 10 mm		

Dazu passt auch ...

149865		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot
184411		Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung
195726		Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
225020		Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent

508821



Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz