


# Technisch specificatieblad

## Bedradingskoker, type LKV 75100

Artikelnr. 6178328



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	6178328
Type	LKV 75100
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	75x100x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	16 m
Gewicht	105,50 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	75,00 mm
Kanaalhoogte	75,00 mm
Afmetingen BxH	100x75 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	12,50 mm
Sleufbreedte	5,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>