

Artikelnummer: 127394

Kurzbeschreibung: Kiepbak NK 100, thermisch verzinkt

Langbeschreibung: Kiepbak NK 100: [ul] laag design met schaarkantelmechanisme gunstig middelpunt van de belasting Kantelen op elke hoogte door middel van een kabel die uit de vorkheftruckzitting wordt getrokken. Buisplaat met omtrekprofiel met omtrekprofiel Robuust basisframe met inrijdzakken Beveiligd tegen onbedoeld wegglijden en omkieperen Rollen kunnen achteraf worden gemonteerd[ul] Draagvermogen ca.: 1,00 m³ Afmetingen: L 1700 x B 1430 x H 885 mm Gewicht (gelakt): 218 kg Draagvermogen : 1500 kg.

