

Artikelnummer: 305077

Kurzbeschreibung: Stationaire heftafel HTFG

Langbeschreibung: Stationaire heftafels HTF: Dankzij het speciale U-profielontwerp kan de HTF-U direct met een heftruck worden geladen en gelost. Het wordt voornamelijk gebruikt in de industriële productie op assemblagelijnen of andere productielijnen. De stationaire heftafel HTF-U tilt 1000 kg tot een hoogte van 760 mm. Door de lage totale hoogte van slechts 80 mm kan hij ook direct op de vloer worden gemonteerd. De heftafel HTF-G is ook ontworpen voor het direct oppakken van pallets. Deze stationaire heftafel heeft een doorlopend platform en een extra oprijplaat, waarmee een pallet direct op de heftafel kan worden geplaatst. De heftafel HTF-G tilt ook 1.000 kg tot een hoogte van 760 mm.

- Draagvermogen: 1.000 kg
- directe ontvangst van europallets door de speciale U-vorm (model HTFU)
- traploze, hydraulische hoogteverstelling
- vrijstaande besturingseenheid met 2,8 m voedingskabel
- mechanische bescherming voor onderhoudswerkzaamheden
- Netspanning: 380 V
- Slagbereik (h): 85 - 840 mm
- Hefsnelheid: 34/42 mm/s
- Platformformaat (lxb): 1450 x 1140 mm
- hijsmotor: 0,75 kW
- Netspanning (V/A): 380/16

Model HFFU met U-profiel

- Afmetingen: L 1450 x B 1140 x B 1140 x H 80 mm
- gewicht: 235 kg

Model HFFG met oprijhelling

- Afmetingen: L 2340 x B 1140 x B 1140 x H 85 mm
- gewicht: 325 kg

