

Artikelnummer: 76089

Kurzbeschreibung: Telescooplader type KTH 5,0, 250 kg, oranje gelakt



Langbeschreibung: Telescooplader type KTH 5,0: De telescoopladers "KTH 5,0" vergroten het bereik van de vorkheftruck. De stabiele stalen constructie is 2200 mm lang in geslepen toestand. Het interne telescopische deel kan 8 keer worden uitgetrokken, is in hoogte verstelbaar en elke positie is vastgezet met pennen. De kettingbeveiliging beschermt tegen onbedoeld wegglijden. De telescooplader is uitgerust met 2 zwenkhaken en heeft 14 verschillende standen, elk met een verschillend draagvermogen.[ul] Binnenafmetingen van de drive-in pockets: "KTH 5.0": A 550, B 600, C 166 mm, C 166 mm. Kleur: oranje of thermisch verzinkt of thermisch verzinkt Gewicht: 250 of 271 kg Pos. 1: Afstand 695 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 5000 kg Pos. 2: Afstand 990 mm, "KTH 5.0": Draagvermogen 3550 kg. Pos. 3: Afstand 1285 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 2750 kg. Pos. 4: Afstand 1580 mm, "KTH 5.0": Lading 2250 kg. Pos. 5: Afstand 1825 mm, "KTH 5,0": Laadvermogen 1950 kg. Pos. 6: Afstand 2090 mm, "KTH 5.0": Belasting 1700 kg Pos. 7: Afstand 2290 mm, "KTH 5.0": Lading 1550 kg. Pos. 8: Afstand 2490 mm, "KTH 5.0": Lading 1400 kg. Pos. 9: Afstand 2690 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1300 kg. Pos. 10: Afstand 2890 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1200 kg. Pos. 11: Afstand 3090 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1150 kg. Punt 12: Afstand 3290 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1050 kg. Pos. 13: Afstand 3490 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1000 kg. Punt 14: Afstand 3690 mm, "KTH 5.0": Draagvermogen 950 kg.

