

## RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1540
Beschreibung	RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455511540">https://b2b.harting.com/09455511540</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Bezeichnung	Magnetics
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 mit integriertem Übertrager gewinkelt

### Ausführung

Anschlussart	Wellenlötanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8

### Technische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20

### Materialeigenschaften

RoHS	konform
------	---------



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	40
Nettogewicht	9,5 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140224520
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)