

# Datenblatt Produkt CAB 11 G S



Leiterkartensteckverbinder > Codierbrücken  
 Raster 2,00 mm; für □ 0,5 und Ø 0,4...0,5 mm Offene Version, geeignet für  
 Miniaturabgreifklemmen.

## Kenndaten

Raster:	2 mm
Kontaktoberfläche:	0,1µm Au
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	0,1µm Au
Polzahl:	2
Ausführung:	offen, für Mini-Abgreifklemme
Einstecktiefe:	5mm...durchsteckbar
Nennstrom:	1,5 A
Nennspannung:	150 V DC
Isolierkörpermaterial:	PBT
Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Farbe:	schwarz

## Technische Zeichnung

