

Steckschlüsselgarnituren und -einsätze

6,3
1/4"

DIN
3120

ISO
1174-1

5513 Satz Übergangsteile

Inhalt 5-teilig:

- Nr. 409, 1/4" Innen zu 3/8" Außen
- Nr. 431, 3/8" Innen zu 1/4" Außen
- Nr. 432, 3/8" Innen zu 1/2" Außen
- Nr. 513, 1/2" Innen zu 3/8" Außen
- Nr. 514, 1/2" Innen zu 3/4" Außen



Code	Δ∇ g
96 12 1003	648

409 Vergrößerungsstück

HPQ

- 1/4" Innen zu 3/8" Außen (6,3 x 10)
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-Hochleistungsstahl



Code	L mm	d mm	Δ∇ g	
11 03 0002	25	12,8	18	5

409M/432M/514M/3 Satz Vergrößerungsstücke

Inhalt 3-teilig:

- 1/4" Innen zu 3/8" Außen
- 3/8" Innen zu 1/2" Außen
- 1/2" Innen zu 3/4" Außen



Code	Δ∇ g
96 12 1002	120

409M Vergrößerungsstück

- 1/4" Innen zu 3/8" Außen (6,3 x 10)



Code	L mm	∅ mm	Δ∇ g	
11 03 0010	13	28	14	1

410 Vergrößerungsstück

HPQ

- 1/4" Innen zu 1/2" Außen (6,3 x 12,5)
- HPQ®-Hochleistungsstahl



Code	L mm	d mm	Δ∇ g	
11 03 0003	28	16,5	36	5

412 Bit-Halter

HPQ

- Innen ∅ 1/4"
- DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
- Innensechskant mit Ringdruckfeder
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)
- HPQ®-Hochleistungsstahl



Code	L mm	d mm	Δ∇ g	
11 18 0010	25	11,6	14	5

412-1 Bit-Halter

HPQ

- Innen ∅ 1/4"
- DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
- Außen ∅ 10 mm zur Verwendung in Werkzeugen mit 10 mm Innensechskant oder Innendoppelsechskant (z. B. Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI, T-Gelenkschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel etc.)
- Innensechskant mit Ringdruckfeder
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)
- HPQ®-Hochleistungsstahl



Code	∅ mm	L mm	d mm	Δ∇ g	
11 18 0020	10	20	11,6	11	5

417/1 Verriegelungsadapter

- mit Winkelschraubendreher
Nr. 10760aCV 3/32"



Code	L mm	d mm	Δ∇ g	
96 11 2701	42	13	23	1

3