



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN IL700R

- Professionelle Werkstattleuchte mit LED-Technologie
- Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche
- Um 360° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken
- Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 2600mAh)
- Lademöglichkeit über Typ-C
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom 700 Lumen (Hauptlicht) / 120 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer bis zu ca. 15 Stunden

INFORMATIONEN

Produktname IL700R
Artikelnummer 1600-0422
EAN-Code 4013674178971
Zolltarifnummer 85131000000
Materialgruppe 08
Lieferumfang IL700R, USB Typ C-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt 384 × 44,5 × 40 mm / 415 g
Verpackung + Produkt 403 × 80 × 46 mm / 415 g
Verpackungseinheit 20 ST (415 × 250 × 345 mm)

