


Windmaschine WM2 WALL ECO
#207512 Korb und Wandhalterung
 Chrom glänzend, Gehäuse und
 Flügel Lack silbergrau


GEWERBEEINSATZ

Zertifiziert nach
 Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
 für die Verwendung im Gewerbe.

- leistungsstarke Profi-Windmaschine für Wandmontage
- aktuelles, technisches Design
- höchste Luftleistung im Gewerbebereich



Maße in mm



WM2 Wall ECO

| | |
|-------------------------------|------------|
| Flügelrad Ø | 650 |
| Leistung Motor (W) | 123 |
| Spannung (V/Hz) | 220/240~50 |
| Höhe max. (mm) | 850 |
| Anzahl Stufen | 3 |
| Drehzahl max. (U/min) | 1.190 |
| Luftmenge (m ³ /h) | 9.540 |
| Oszillation (°) | 80 |
| Gewicht (kg) | 13,3 |

Viel Wind ohne Stolpergefahr

- Wandhalter und Schutzkorb Chrom glänzend, Gehäuse, Flügel und Wandhalter Silbergrau lackiert.
- Schwere Ganzmetallausführung.
- 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Drehknopf am Motor.
- Mechanische 80°-Oszillation, abschaltbar.
- 2-blättriges Sichel-Flügelrad für optimale Luftleistung.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Wandaufnahme höhenverstellbar.
- Kabel H05RN-F 3 x 1,0 mm², 2,5 m mit Schuko-Stecker, für hohe mechanische Belastung für Einsatz im Gewerbe.



Mittels Trafo
ETWZ 1,0
891020
 in 5 fein dosierten
 Stufen regelbar.

| Artikel | Art.-Nr. | Farbe Gehäuse/Korb | Farbe Flügel |
|---------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Windmaschine WM2 Wall ECO | 207512 | Silbergrau/Chrom | Lack silbergrau |